



Einsatz- und Anwendungsbereiche: siehe Seite 2

Einfachere Ausführung der Helico-Vollsichtbrille mit farbloser Weich-PVC-Fassung (cadmiumfrei) mit vier Belüftern. Kann über jede Korrektions-Brille getragen werden. Das Elastik-Kopfband ist leicht verstellbar.

Wählen Sie die Scheiben-Variante, die Ihrer Arbeit am ehesten entspricht!

Varianten

0156 0000 xx PF	mit farbloser Polycarbonatscheibe
0157 0000 xx HF	mit beschlagfreier, farbloser Hyclear-Acetatscheibe
	Verpackung gemäss Preisliste

Ersatzteile

9921 2060 00 PF	farblose Polycarbonatscheibe
9921 2080 00 HF	beschlagfreie, farblose Hyclear-Acetatscheibe

Verpackungseinheiten

Im Polybeutel	1 Stk.			
Versandeinheit (VS)	200Stk.	in Karton	800x405x410	19 kg
Palette 9 x VS	1800 Stk.			194 kg
Im Einzelkarton	1 Stk.			
Versandeinheit (VS)	100 Stk.	in Karton	790x580x580	25 kg
Palette 4 x VS	800 Stk.			130 kg

Einsatzgebiete

	PF	HF
Wasser	■	■
Methanol	▲	▲
Ethanol		■
Ethylacetat		▲
Methylenchlorid		▲
Aceton	▲	■
Tetrachlorkohlenstoff	▲	■
Trichlorethylen	▲	▲
Tetachlorethylen	▲	▲
Benzol	▲	▲
Xylol		■
Leichtbenzin	▲	■
Parrafinöl	▲	▲
Ameisensäure konz.		●
Leinöl	▲	▲
Terpentinöl	▲	▲
Lavendelöl	▲	▲
Ether	▲	▲
Formalin		▲
2 Chlorphenol		▲
Schwefelsäure konz.	●	●
Schwefelsäure 10%	▲	▲
Salpetersäure konz.	●	●
Salpetersäure 10%		▲
Salzsäure konz.	●	▲
Salzsäure 10%	▲	▲
Natronlauge 30%	▲	▲
Zitronensäure konz.		■

Beständigkeit der Scheibe; die Augen bleiben in jedem Fall geschützt.

Prüfverfahren

Die Einwirkzeit der Lösemittel auf den Proben betrug 30 Minuten. Anschliessend wurden die Proben mit handwarmem und fliessendem Wasser 1 Minute abgespült und getrocknet.

In dieser Beständigkeitsliste sind Anhaltswerte angegeben, sie schliessen Eigenprüfungen des Anwenders nicht aus. Sie sind aufgrund der gegenwärtigen Erfahrungen und Kenntnisse zusammengestellt. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften, oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

- Beständig, optische Qualität der Probe unverändert
- ▲ Kurzzeitig beständig, optische Qualität wird leicht angegriffen
- Unbeständig, optische Qualität wird zerstört

Normenerfüllung

Prüfgrundlagen:	DIN EN 166
Schutzziel	Mechanische Risiken, Stoss mit niedriger Energie
Verwendungsbereich	Grundverwendung und F nach DIN EN 166 , Optische Klasse 1 mit besonders hohen Anforderungen an die Sehleistung für den Dauergebrauch nach EN 166
Prüfstelle	DIN CERTCO 0196

Alle Beschreibungen, Daten und Abbildungen dieser Drucksache sind unverbindlich. Änderungen aus konstruktions-, bzw. verkaufstechnischen Gründen vorbehalten. BST / 14. Februar 2008